

Superconcentrate Boiler Noise Silencer F2

KESSELGERÄUSCHDÄMPFER

- Vermindert Kesselgeräusche wie Klopfen und Knacken
- Verbessert die Wärmeübertragung und den Wirkungsgrad des Heizkessels
- Lässt sich einfach und schnell über einen Heizkörper oder einen KFE-Hahn zugeben
- Verträglich und geeignet für alle im Heizungsbau üblichen Materialien, alle Metalle (auch Aluminium), Dichtungen und Kunststoffe
- Kann auch im System verbleiben
- Verträglich mit Fernox-Protector F1



56702

Verwendung und Einsatzbereich

Fernox Superconcentrate Boiler Noise Silencer F2 vermindert Kesselgeräuschen wie Klopfen und Knacken. Dieses Produkt ist geeignet für alle Arten von Heizkesseln, einschließlich Brennwertgeräten und Gasthermen.

Kenndaten

Farbe:	Bernstein
Form:	Flüssig
Geruch:	Schwach
pH:	7
Dichte:	1,13 g/cm ³ (20 °C)

Kennzeichnung

Nicht kennzeichnungspflichtig nach EG-Richtlinien/Gefahrstoff V/Chemikaliengesetz.

Klassifizierung DIN 1988: Klasse 3

WGK Konzentrat: 1 (Selbsteinstufung)

WGK Anwendungslösung: 1 (Selbsteinstufung)



Anwendung und Dosierung

Die Zugabe von Fernox-Kartuschen erfolgt einfach und schnell mittels einer handelsüblichen Kartuschenpistole über das Entlüftungsventil eines Heizkörpers (ein geeigneter Adapter wird mitgeliefert) oder den KFE-Hahn (Fernox-Anschluß-Set notwendig).

Eine Kartusche (290 ml) ist ausreichend für etwa 100 Liter Heizungswasser (etwa für ein Einfamilienhaus ohne Fußbodenheizung). Bei starker Geräuschbildung können mehrere Anwendungen erforderlich sein.

Bei verschlammten, alten Heizungsanlagen sollte man eine gründliche Reinigung mit Fernox Cleaner F3 durchführen und anschließend zum optimalen Vollschutz gegen Korrosion und Kalkablagerungen mit Fernox Protector behandeln.

Entsorgung

Superconcentrate Boiler Noise Silencer F2 ist biologisch abbaubar und daher umweltfreundlich. Superconcentrate Boiler Noise Silencer F2-Lösungen können daher ohne Bedenken in die Kanalisation eingeleitet werden.

Verpackung, Transport, Lagerung und Gesundheit

Frostfreie Lagerung. **Haltbarkeit:** Verschlossene Kartuschen sind mindestens 5 Jahre haltbar.

Superconcentrate Boiler Noise Silencer wird in 290-ml-Kartuschen mit geeignetem Adapter für Anwendung über Heizkörper geliefert.

Superconcentrate Boiler Noise Silencer ist als ungefährlich eingestuft, aber wie bei allen Chemikalien gilt: Geeignete Handschuhe tragen. **REMOVED** Von Kindern fernhalten. Bei Augen- oder Hautkontakt sofort mit viel Wasser spülen

Strichcode

